



# OPTIMAX Descale

## Disincrostante per uso periodico

### Descrizione

Optimax Descale è un disincrostante acido per la rimozione del calcare da attrezzature e utensili di cucina e per la disincrostazione della lavastoviglie.

### Caratteristiche principali

Optimax Descale è un disincrostante acido per la rimozione del calcare da utensili e attrezzature di cucina inclusi lavastoviglie, bagnomaria, boilers, evaporatori, distributori di tè e caffè. La miscela di acidi inorganici e tensioattivi non ionici assicura una disincrostazione efficace su tutti i tipi di superficie

### Benefici

- Rimozione efficace del calcare
- Alte prestazioni a basso costo in uso
- Rende lucide le superfici di metallo rimuovendo le ossidazioni

### Modalità d'uso

#### Spray:


1. Spruzzare la soluzione di 100 ml per litro d'acqua calda (10%) sulla superficie o attrezzatura
2. Lasciare agire per almeno 30 minuti e strofinare
3. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e lasciare asciugare

#### Per ammollo:

1. Utilizzare Optimax Descale a una concentrazione di 50 ml/l\*
2. Riempire il contenitore e lasciare in ammollo fino a quando il deposito di calcare non si è sciolto
3. Se necessario strofinare per rimuovere i depositi di calcare più ostinati
4. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e lasciare asciugare

#### Lavastoviglie:

1. Spegner l'apparecchiatura di dosaggio
2. Riempire la lavastoviglie con acqua pulita
3. Aggiungere all'acqua una quantità di Optimax Descale sufficiente per avere una soluzione al 50 ml/l\*
4. Fare ricircolare la soluzione per 10-15 minuti
5. Scaricare e verificare il risultato
6. Ripetere l'operazione se necessario
7. Scaricare e risciacquare abbondantemente
8. Accendere l'apparecchiatura di dosaggio



° A.I.S.E.

*\*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



# OPTIMAX Descale

## Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: liquido limpido

pH (tal quale): <2

peso specifico (20°C): 1,11

*I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.*

## Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza; [sds.diverse.com](https://sds.diverse.com). Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme. Proteggere dalla luce.

Solo per uso professionale.

## Compatibilità prodotto

Seguendo le modalità d'uso consigliate, Optimax Descale è utilizzabile sulla maggior parte dei materiali comunemente presenti nelle cucine. Rame, ottone o alluminio devono essere trattati con cura (tempi di contatto brevi).