

SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 06/11/25

MONO-TEX - panno monouso in tessuto microfibra, per sistema a strappo



CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	DIM. (cm)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
0000PN02040	conf.: 10 sacchetti da 50 pz.	5,5	42x14	1	0,068	6,25

Ideale per superfici interne ospedaliere con grado di sporco basso - Semi usa e getta: lavabile e riutilizzabile fino a 10 volte

APPLICAZIONI

Utilizzato con tutti gli attrezzi con profili per sistema a strappo per la spolveratura a umido dei pavimenti con grado di sporco basso. Ideale per combattere la contaminazione crociata e mantenere un alto standard d'igiene, rendendo semplice il metodo di pulizia che prevede l'utilizzo di un panno sempre pulito per ogni stanza.

ECO BOX



PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

Microfibra con denaturatura dTtex ≤ 1



PRODOTTO ECOSOSTENIBILE

Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all'obbligo di etichettatura ambientale per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media con l'80% di carta riciclata

CARATTERISTICHE

- Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente adattando la norma UNI EN 16615:2015 attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere i batteri *Staphylococcus aureus* ATCC 6538, *Enterococcus hirae* ATCC 10541 e *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 15442 e il fungo *Candida albicans* ATCC 10231 con una capacità di riduzione del 99,99%
- Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere il Coronavirus 229E dalle superfici in acciaio con una capacità di riduzione del 99%
- Lo strato pulente garantisce un'elevata capacità di rimozione di germi e batteri
- Raccoglie e intrappola lo sporco
- Minor frizione sul pavimento, sforzi ridotti
- Alta capacità assorbente e lunga autonomia
- Prodotto privo di lattice

MATERIALE

100% microfibra poliestere
 Decitex = 0,57
 Grammatura tessuto: 195 gr/mq

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.

SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 06/11/25

ASSORBENZA

Il panno assorbe fino a 8 volte il suo peso

RESA

Il panno utilizzato con il sistema di pre-impregnazione ha un'autonomia di 15 m²

CURA E MANUTENZIONE

AVVERTENZE

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)

Si consiglia l'utilizzo di detersivo normale per tessuti senza ammorbidente

Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda senza detergente per rimuovere i residui del prodotto utilizzato

Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA: 60°C



Candeggiamento possibile - Non utilizzare cloro o candeggina



Asciugatura meccanica a temperatura ridotta



Non stirare



Non lavare a secco

Non utilizzare ammorbidente

Utilizzare detersivi alcalini con pH < 11


PRODOTTI COMPLEMENTARI



Attrezzo per panni con profili **MICROPLAST**,
con bocchettone Lock System



Attrezzo per panni con profili per sistema a
strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone Lock
System



Telaio in alluminio con profili per sistema a
strappo, con bocchettone Lock System



Pad per attrezzi con sistema a strappo



UNILAV SIDE GRIP - attrezzo con flacone 650
ml e piastra con profili per sistema a strappo



UNILAV SIDE GRIP - attrezzo per la
disinfezione con flacone 650 ml e telaio 40
cm con profili Microplast



SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 06/11/25

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa "Responsabilità civile prodotti"